

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия
+7(495)268-04-70

Казахстан
+7(7172)727-132

Киргизия
+996(312)96-26-47

<https://comen.nt-rt.ru>
||
cnj@nt-rt.ru



ME600

Инфузионный насос

Точность - наше постоянное стремление!


Постоянная инновация создает наш инфузионный насос

Более точный, более безопасный и удобный в использовании

Более точный




Изоощренные мотор и двойные детекторы гарантируют точность и стабильность инфузии.

Интеллектуальная технология компенсации импульсов и технология нагрева обеспечивают согласованность долговременной инфузии.



- Интеллектуальная технология компенсации импульса заключается в том, чтобы компенсировать колебания инфузии и точно отрегулировать скорость инфузии для обеспечения безопасности и стабильности инфузии.
- Инфузионная трубка станет твердой и медленной для отклика при низкой температуре, что снижает точность инфузии в клинических процедурах. Интеллектуальная технология нагрева позволяет обеспечить адекватную температуру для инфузионной системы в пределах 25°C~40°C с защитой от перегрева, для облегчения дискомфорта пациента.

Высокоточная инфузия: < ±3%



Более безопасный

Вмонтирована сигнальная лампа, состояние инфузии можно увидеть на большом расстоянии. Различные звуковые и видимые сигналы тревоги для обеспечения безопасности инфузии.



- Ультразвуковой зонд может обнаруживать пузыри 25 мкл, чтобы они не попадали в организм человека и не приводили к воздушной эмболии; отдельная конструкция простой установки трубки что снижает риск повреждения трубки.
- запатентованная система противодействия болюсу для его уменьшения после внезапной закупорки. Управление одной рукой с автоматической функцией блокировки, используйте дверную кнопку вместо двери для управления зажимом. Автоматическое закрытие двери может эффективно предотвращать протекание препарата и защищать трубку.

Высокоточный датчик давления способен обнаруживать падение 50 мм рт.ст. в течение 1 мс, срабатывание тревоги происходит после блокировки.

Двойной процессор контролирует весь процесс инфузии в режиме реального времени.

Встроенный датчик капель для контроля потока капель.


800 записей инфузии и память последней настройки.

Встроенная литиевая батарея, более 8 часов работы после полной зарядки.



Простота в использовании

Горизонтальная защелка для облегчения закрытия и открытия дверцы.



4" большой ЖК-дисплей с большим шрифтом, четко различимым с 5 м.;

Эргономичный операционный интерфейс позволяет легко настраивать и контролировать параметры, чтобы уменьшить вероятность ошибки.

Режим скорости потока, капельный режим и режим времени для широкого спектра приложений.

Минимальная скорость подачи 0.1 мл/час, максимальная скорость 1500 мл / час, что соответствует специальным программам клиник, включая клин для новорожденных.

Программный комплект для настройки любой инфузионной аппаратуры.

Автоматическое освещение на открытой дверце для удобства работы ночью.

Питание: 12В переменный ток, доступен интерфейс вызова медсестры.

Легкий вес: 1.8 кг.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

https://comen.nt-rt.ru || cnj@nt-rt.ru